



 Pantone 3155C

**INSTRUCTIUNI UTILIZARE**  
**REZERVOR HIDROFOR 10 BAR**

Rezervoarele de acumulare sunt folosite in sistem hidrofor pentru a stabili si a mentine presiunea din circuitul de alimentare cu apa precum si pentru a reduce ciclul de pornire/oprire a pompei care face parte din ansamblu. Acest lucru prelungeste durata de viata a motorului pompei.

Rezervoarele pentru hidrofor Evosanitary sunt produse de inalta calitate, datorita tablei de otel de 1.2 mm vopsite in camp electrostatic din care sunt fabricate, ce le confera o rezistenta la o presiune de 10 Bari.

Membrana interschimbabila interioara a rezervoarelor fabricata din cauciuc EPDM, monostrat sintetic 100% vulcanizat avand o grosime de 3,5 mm.

Suportul superior este pre-gaurit pentru fixarea pompei pe suprafata acestuia, iar lamele inferioare de sprijin, pentru fixarea pe vasului de podea.

Diametru racordare: 1"

Temperatura maxima lichid : 35°C.